



ZS7000-C011 | Crimpkontakt, M8-Stecker, Stift, AWG22/0,34 mm²

M8, Stift, gedreht

Mechanische Daten	
Zubehör-Typ	Crimpkontakt
Baugröße	M8
Kontaktart	Stift, gedreht
Anschlussart Adern	Crimpschluss
Anzahl Steckzyklen	≥ 100
Material Kontaktfläche	Ni, Au gal.
Material Kontakt	Kupferlegierung
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader	AWG22 (0,34 mm ²)
Kontaktdurchmesser	0,8 mm

Hinweise

- Abbildungen ähnlich

Bestellangaben	
ZS7000-C011	Crimpkontakt, M8-Stecker, Stift, AWG22/0,34 mm ² , VPE = 50 Stück

Zubehör	
ZB8810-0000	Crimpzange für Ethernet-Element, M8-, B12-, B17-, B23-Kontakte
ZB8810-0001	Crimpeinsatz und Locator für Ethernet-Element, M8-, B12-, B17-Kontakte

Beckhoff®, TwinCAT®, EtherCAT®, EtherCAT G®, EtherCAT G10®, EtherCAT P®, Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC®, XTS® und XPlanar® sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH. Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Kennzeichen führen.

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG 02/2020

Die Informationen in dieser Druckschrift enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden.