

ZS7002-2005 | M8-Gehäuse für ZS7002-0005, 8,2 mm, ohne Kontermutter, geschirmt




M8, Flanschgehäuse, gerade



Elektrische Daten	
Bemessungsspannung	24 V DC (gemäß IEC 61076-2-104)
Strombelastbarkeit	3 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104)
Schirmung	ja
Mechanische Daten	
Baugröße	M8
Steckerart	Flanschgehäuse
Bauform	gerade
Gewicht pro Stück	0,153 kg (0,3373 lb)
Material Griffkörper	CuZn, Ni
Material Kontermutter	CuZn, Ni
Dichtung	NBR
Betriebsumgebung	
UV-Beständigkeit	ja
RoHS-konform	ja
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40...+85 °C, -40...+185 °F

Abmessungen



Hinweise

- Abbildungen ähnlich

Bestellangaben

ZS7002-2005

M8-Gehäuse für ZS7002-0005, geschirmt

Zubehör

ZS7002-0004

EtherCAT P-Flansch, M8, Buchse, gerade, 4-polig, Hinterwandmontage, Printkontakt, IP67, P-kodiert, 10,0 mm, mit Kontermutter, geschirmt

ZS7002-2002

M12-Kontermutter, Sechskant



Mit einer durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnete Produkte dürfen nicht in den Hausmüll. Das Gerät gilt bei der Entsorgung als Elektro- und Elektronik-Altgerät. Die nationalen Vorgaben zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sind zu beachten.

Beckhoff®, TwinCAT®, TwinCAT/BSD®, TC/BSD®, EtherCAT®, EtherCAT G®, EtherCAT G10®, EtherCAT P®, Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC®, XTS® und XPlanar® sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH. Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Kennzeichen führen.

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG 09/2023

Die Informationen in dieser Druckschrift enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden.