



## ZK7610-1819-0xxx | B17, ECP-Leitung, PUR, 3 G 2,5 mm<sup>2</sup> + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, key 2 (230 V AC)

B17, Stecker, gerade, Stift+Stift, 2+PE+4 Pin, P-kodiert – B17, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 2+PE+4 Pin, P-kodiert

### Stecker

| Elektrische Daten                     | Kopf A  | Kopf B  |
|---------------------------------------|---|---|
| Bemessungsspannung (Ethernet)         | 24 V DC   | 24 V DC   |
| Strombelastbarkeit (Ethernet)         | 3 A bei 40 °C   | 3 A bei 40 °C   |
| Bemessungsspannung (Power)            | 250 V AC/DC   | 250 V AC/DC   |
| Strombelastbarkeit (Power)            | 21 A bei 55 °C  | 21 A bei 55 °C  |
| Strombelastbarkeit (Power)            | 21 A  | 21 A  |
| Bemessungsstoßspannung (Power)        | 2,5 kV  | 2,5 kV  |
| Bemessungsstoßspannung (Ethernet)     | 1,0 kV  | 1,0 kV  |
| Spannungsfestigkeit (Kontakt/Kontakt) | 1,5 kV (Power - Ethernet), 3,31 kV AC (Power), 1,0 kV AC (Ethernet) | 1,5 kV (Power - Ethernet), 3,31 kV AC (Power), 1,0 kV AC (Ethernet) |
| Schirmung (Ethernet)                  | ja  | ja  |
| Durchgangswiderstand                  | < 10 mΩ (Signal), < 5 mΩ (Power)                                    | < 10 mΩ (Signal), < 5 mΩ (Power)                                    |
| Isolationswiderstand                  | ≥ 100 MΩ (gemäß IEC 60512)  | ≥ 100 MΩ (gemäß IEC 60512)  |
| Mechanische Daten                     |   |   |
| Baugröße                              | B17   | B17   |
| Steckerart                            | Stecker   | Stecker   |
| Bauform                               | gerade  | gerade  |
| Kontaktart                            | Stift+Stift   | Buchse+Buchse   |
| Polzahl (Steckgesicht)                | 2+PE+4 Pin  | 2+PE+4 Pin  |
| Kodierung                             | P-kodiert   | P-kodiert   |
| Mechanische Kodierung                 | Key 2 (230 V AC)  | Key 2 (230 V AC)  |
| Anschlussart Adern                    | Crimpanschluss  | Crimpanschluss  |
| Anzahl Steckzyklen                    | ≥ 100   | ≥ 100   |
| Art der Verriegelung                  | bajonett  | bajonett  |
| Gewicht pro Stück                     | 0,090 kg (0,198 lb)   | 0,090 kg (0,198 lb)   |
| Farbe Griffkörper                     | schwarz   | schwarz   |
| Material Griffkörper                  | TPU, UL 94 HB   | TPU, UL 94 HB   |
| Material Überwurfmutter               | GD-Zn, Ni   | GD-Zn, Ni   |

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| Dichtung                       | NBR   | NBR   |
| Material Kontaktträger         | PA, UL 94   | PA, UL 94   |
| Farbe Kontaktträger (Ethernet) | rot   | rot   |
| Farbe Kontaktträger (Power)    | rot   | rot   |
| Material Kontaktoberfläche     | Au über Ni  | Au über Ni  |
| Material Kontakt               | Kupferlegierung   | Kupferlegierung   |
| <b>Betriebsumgebung</b>        |   |   |
| Schockfestigkeit               | 50 g (490 m/s <sup>2</sup> ) gemäß IEC 60512-6c, 11 ms; 18 Schocks pro Richtung, 3 Achsen                     | 50 g (490 m/s <sup>2</sup> ) gemäß IEC 60512-6c, 11 ms; 18 Schocks pro Richtung, 3 Achsen                     |
| Schwingungsfestigkeit          | 5 g (50 m/s <sup>2</sup> ) gemäß IEC 60512-6d, 10 Hz ... 500 Hz.; 10 Zyklen pro Achse; 6 h volle Testlaufzeit | 5 g (50 m/s <sup>2</sup> ) gemäß IEC 60512-6d, 10 Hz ... 500 Hz.; 10 Zyklen pro Achse; 6 h volle Testlaufzeit |
| RoHS-konform                   | ja  | ja  |
| Umgebungstemperatur (Betrieb)  | -30...+80 °C, -22...+176 °F   | -30...+80 °C, -22...+176 °F   |
| Schutzart                      | IP 65/67 in verschraubtem Zustand (gemäß IEC 60529)   | IP 65/67 in verschraubtem Zustand (gemäß IEC 60529)   |
| Verschmutzungsgrad             | 3/2 (gemäß IEC 60664-1)   | 3/2 (gemäß IEC 60664-1)   |
| Zulassungen                    | UL 2237: File E484763   | UL 2237: File E484763   |


## Kabel

|  |   |
|--|---|
| <b>Elektrische Daten</b>                           |   |
| Betriebsspannung                                   | ≤ 600 V   |
| Betriebskapazität Ader/Ader (Ethernet)             | nom. 55 nF/km   |
| Schirmdämpfung                                     | ≥ 40 dB   |
| Isolationswiderstand                               | ≥ 200 MΩ*km   |
| Betriebskapazität                                  | AWG 22: nom. 55 nF/km   |
| Leiterwiderstand (Power)                           | ≤ 8,3 Ω/km  |
| Leiterwiderstand (Ethernet)                        | ≤ 58,0 Ω/km (20 °C)   |
| Wellenwiderstand (Ethernet)                        | 100 Ω ±10 Ω   |
| Spannungsfestigkeit Ader/Ader (Power)              | 4 kV 50 Hz 5 min. (DIN VDE 0472 T.509C)   |
| Spannungsfestigkeit Ader/Schirm (Power)            | 4 kV 50 Hz 5 min. (DIN VDE 0472 T.509C)   |
| Spannungsfestigkeit Ader/Ader (Ethernet)           | 2 kV ( 50 Hz, 1 min)  |
| Spannungsfestigkeit Ader/Schirm (Ethernet)         | 2 kV ( 50 Hz, 1 min)  |
| <b>Mechanische Daten</b>                           |   |
| Kabelaufbau (Ethernet)                             | Sternvierer   |
| Leiteraufbau (Ethernet)                            | 7-litzig  |
| Aderquerschnittsfläche (Power)                     | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> (ca. AWG14)   |
| Aderquerschnittsfläche (Ethernet)                  | 1 x 4 x 0,34 mm <sup>2</sup> (AWG 22)   |
| Min. Biegeradius, bewegt                           | 7 x Kabelaußendurchmesser   |
| Min. Biegeradius, nicht bewegt                     | 4 x Kabelaußendurchmesser   |
| Gewicht  | 135 kg/km (90,716 lb/1000 ft)   |
| Kabelaußendurchmesser                              | 11,1 mm ± 0,2 mm (0,4370" ± 0,0079")  |
| Leitermaterial (Power)                             | Kupfer blank  |
| Leitermaterial (Ethernet)                          | Kupfer, blank   |
| Schirmung  | Geflecht aus CU-Draht, verzinkt, metallisiertes Kunststoffvlies, Alu-kaschierte Folie |
| Schirmung mit optischer Schirmbedeckung (Ethernet) | ≥ 85 %  |
| Schirmung mit optischer Schirmbedeckung (Gesamt)   | nein  |
| Anwendung  | schleppkettentauglich   |
| UL-Style Adern                                     | UL758 (AWM) Style 21223 (Mantel) und Style 10492 (Ader)                               |
| Max. Beschleunigung                                | 30 m/s <sup>2</sup>   |
| Max. Verfahrgeschwindigkeit                        | 4 m/s   |
| Max. Verfahrweg                                    | 20 m (horizontal)   |
| Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen                 | 3 Mio.  |
| Wandstärke Isolierung Ader (Power)                 | 0,4 mm  |
| Wandstärke Isolierung Ader (Ethernet)              | 0,4 mm  |
| Farbe Außenmantel                                  | schwarz (ähnl. RAL 9005) mit rotem Streifen (ähnl. RAL 3020)                          |
| Material Außenmantel                               | PUR (Polyurethan)   |


|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Farben Adermantel                 | weiß, gelb, blau, orange power: braun, grün/gelb, blau  |
| Material Aderisolation            | PO (Polyolefin)   |
| Bedruckung Kabel                  | XXXX Beckhoff Automation GmbH & Co. KG-Germany- EtherCAT-P 3G2,5 + (4xAWG22)/C E63216 AWM 21223 AWM I/II A/B 80°C 600V FT1 RoHS MM/JJ |
| Bedruckung Farbe                  | weiß  |
| Torsionswinkel in °/m             | max. ± 30 °/m   |
| <b>Betriebsumgebung</b>           |   |
| Umgebungstemperatur, bewegt       | -20...+60 °C, -4...+140 °F  |
| Umgebungstemperatur, nicht bewegt | -40...+80 °C, -40...+176 °F   |
| UV-Beständigkeit                  | ja  |
| Ölbeständigkeit                   | gemäß DIN EN 60811-404  |
| Flammwidrig                       | FT-1  |
| FCKW-frei                         | ja  |
| Halogen-frei                      | ja  |
| Silikon-frei                      | ja  |
| Zulassungen                       | cRUus   |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Dämpfung</b>                    |  |
| <b>Max. Einfügedämpfung</b>        |  |
| Frequenz [MHz]                     | 1            4            10            16            20            31,25            62,5            100             |
| [db/100 m]                         | 2,3            4,2            6,8            8,6            9,7            12,3            18,0            23,6      |
| [db/100 ft]                        | 0,6            1,2            1,8            2,4            2,7            3,7            5,5            7           |
| <b>Min. Nahnebensprechdämpfung</b> |  |
| Frequenz [MHz]                     | 1            4            10            16            20            31,25            62,5            100             |
| [db/100 m]                         | 80            76,0            70,0            65,0            63,0            60,0            55,0            50,0   |
| [db/100 ft]                        | 24,4            23,2            21,3            19,8            19,2            18,3            16,8            15,2 |

**Kontaktbelegung**



**Abmessungen**



|    |          |
|----|----------|
| A1 | 73,60 mm |
| A2 | 23,00 mm |
| B1 | 73,60 mm |
| B2 | 23,00 mm |

# Hinweise

- Abhängig von der Kabellänge (L) gelten folgende Längentoleranzen:

0 m...3,0 m: + 100 mm | 3,0...10,0 m: ± 100 mm | ≥ 10,0 m: ± 2 %

- Abbildungen ähnlich

- Weitere Leitungslängen auf Anfrage. Die letzten drei Ziffern der Bestellangabe entsprechen der Leitungslänge, z. B. ZKxxxx-xxxx-x020 = Leitungslänge 2,00 m

- B17 3 Pin 1,5 mm<sup>2</sup> und B17 3 Pin 2,5 mm<sup>2</sup> sind nicht steckkompatibel

| Bestellangaben   | Länge   |
|------------------|---------|
| ZK7610-1819-0010 | 1,00 m  |
| ZK7610-1819-0050 | 5,00 m  |
| ZK7610-1819-0100 | 10,00 m |

| Zubehör     |  |
|-------------|--|
| ZB8802-0002 | Schraubwerkzeug für B17-Steckverbinder, SW22 |

Beckhoff®, TwinCAT®, EtherCAT®, EtherCAT G®, EtherCAT G10®, EtherCAT P®, Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC®, XTS® und XPlanar® sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH. Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Kennzeichen führen.

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG 02/2021

Die Informationen in dieser Druckschrift enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden.